





Termostat Termostat 230V



Skala for indstilling af setpunkt



Når setpunktet fastholdes og temperaturen følger pilens retning i diagrammet, vil relæet skifte ved den nedre grænse. Omvendt vil relæet skifte ved den øvre grænse når temperaturen går mod pilens retning. Mellem den nedre og den øvre grænse vil relæet ikke skifte.



Tekniske specifikationer:

Tilslutningsspænding:	230 VAC ±10% 50Hz 2W
Ekstern for-sikring:	16A
Arbejdsområde, temperatur:	0-40°C (ikke kondenserende luft) ±2°C
Relæudgang, max:	24VDC 8A
	230VAC 8A
Relæudgang, min:	6VDC 0.1A
Relæudgang, for-sikring:	16A

Kapsling:	IP20 - Vådrom Zone 3
Dimension:	33x85x85cm

Funktionsbeskrivelse:

Termostat for vægmontage, med mulighed for slutte- eller brydekontakt.

Produktet indstilles med drejeknappen på forsiden. Af strømbesparende hensyn, kan der gå op til 2.5 sekunder før produktet reagerer på drejeknappens ændring. Ved opstart dog op til 10 sekunder.

Lysdioden har flg. «blinkemønster»:

- Lyser konstant - power-up
- Blinker hurtigt - relæskift
- Blinker langsomt - relæ sluttet
- Slukket / intet lys - relæ brudt

Produktet har indbygget hysteresefunktion (se graf).

Ved afbrydelse af strømforsyningen til produktet, vil relæudgangen stå i den sidste position før afbrydelsen. Ved gen-opstart går der op til 10 sekunder før positionen ændres.

Justering:

Relæudgangen på produktet kan indstilles til at være sluttekontakt eller brydekontakt.

Dette indstilles med en jumper, der er tilgængelig på bagsiden.

Når jumperen er monteret vil relæet slutte når temperaturen i lokalet er over det indstillede setpunkt.

Når jumperen *ikke* er monteret vil relæet slutte når temperaturen i lokalet er under det indstillede setpunkt.

Montering:

Termostaten skal så vidt muligt installeres, hvor der undgås påvirkningen fra sollys, træk, andre varmekilder (f.eks. tv) mm. Termostaten må ikke monteres i kontinuerlig relativ luftfugtighed over 80%.

Drawing: 950-205817_Termostat_LSSBox_ES965_DK
Rev.: 3.1
Date: 29/9-2020
Drawn by: FF/df
Manufactured by: **LS Control A/S**

LSCONTROL

lsc@lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265